

Axial Lead and Cartridge Fuses

Ceramic Body

RoHS **3AB** Slo-Blo® Fuse 325P/326P Series



Ceramic body construction permits higher interrupting ratings and voltage ratings. Ideal for applications where high current loads are expected.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

% of Ampere Rating	Ampere Rating	Opening Time
100%	1/100-30	4 hours, Minimum
135%	1/100-30	1 hour, Maximum
200%	1/100-3.2	5 sec., Min. ; 30 sec. Max.
	4-30	5 sec., Min. ; 60 sec. Max.

AGENCY APPROVALS: Listed by Underwriters Laboratories from 1/4 through 10 amperes. Certified by CSA from 1/4 through 30 amperes. Recognized under the component program of Underwriters Laboratories for 12-30A.

AGENCY FILE NUMBERS: UL E10480, CSA LR 29862.

INTERRUPTING RATING:

0.010 - 20A	10,000A @ 125 VAC
25 - 30A	400A @ 125 VAC
0.010 - 3.2A	100A @ 250 VAC
4 - 20A	400A @ 250 VAC


ORDERING INFORMATION:

Cartridge Catalog Number	Axial Lead Catalog Number	Ampere Rating	Voltage Rating	Nominal Resistance Cold Ohms	Nominal Melting I ² t A ² Sec.
326.010P	325.010P	1/100	250	3300	0.00148
326.031P	325.031P	1/32	250	330	0.0110
326.062P	325.062P	1/16	250	91.0	0.0276
326.100P	325.100P	1/10	250	33.3	0.0870
326.125P	325.125P	1/8	250	22.3	0.100
326.150P	325.150P	15/100	250	15.3	0.143
326.175P	325.175P	.175	250	8.84	0.220
326.187P	325.187P	3/16	250	7.67	0.230
326.200P	325.200P	2/10	250	6.72	0.213
326.250P	325.250P	1/4	250	4.40	0.432
326.300P	325.300P	3/10	250	3.20	0.690
326.375P	325.375P	3/8	250	2.14	1.20
326.400P	325.400P	4/10	250	1.92	1.33
326.500P	325.500P	1/2	250	1.29	2.50
326.600P	325.600P	6/10	250	0.940	3.90
326.700P	325.700P	7/10	250	0.716	6.42
326.750P	325.750P	3/4	250	0.636	7.00
326.800P	325.800P	8/10	250	0.568	8.20
326.001P	325.001P	1	250	0.386	16.3
326.01.2P	325.01.2P	1 ² / ₁₀	250	0.284	22.0
326.1.25P	325.1.25P	1 ¹ / ₄	250	0.266	24.0
326.01.5P	325.01.5P	1 ¹ / ₂	250	0.196	40.1
326.01.6P	325.01.6P	1 ⁹ / ₁₀	250	0.175	45.0
326.002P	325.002P	2	250	0.120	80.0
326.02.5P	325.02.5P	2 ¹ / ₂	250	0.0830	136.0
326.02.8P	325.02.8P	2 ⁷ / ₁₀	250	0.0690	170.0
326.003P	325.003P	3	250	0.0600	200.0
326.03.2P	325.03.2P	3 ¹ / ₁₀	250	0.0535	214.0
326.004P	325.004P	4	250	0.0755	9.71
326.005P	325.005P	5	250	0.0518	25.0
326.6.25P	325.6.25P	6 ¹ / ₄	250	0.0343	60.4
326.007P	325.007P	7	250	0.0225	47.3
326.008P	325.008P	8	250	0.0191	67.1
326.010P	325.010P	10	250	0.0131	137.0
326.012P	325.012P	12	250	0.0066	129.0
326.015P	325.015P	15	250	0.0049	245.0
326.020P	325.020P	20	250	0.0033	575.0
326.025P	325.025P	25	125	0.0024	1030.0
326.030P	325.030P	30	125	0.0019	1690.0




326 000P Series

325 000P Series



Axial Lead Material: Tin coated copper.

Average Time Current Curves





Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331