



AMP* EXTRACTION TOOL P/N724659-1/-2/-5
FOR EXTRACTING POSITIVE LOCK
CONNECTOR CONTACTS
INSTRUCTION SHEET

411-5106 (Was IS-106J)	
Released	11-22-79
Rev. B1	13-29-95

FJ00-2262-95

Tool-Contact-Housing Selection Chart:

Tool Part No. & Contact Series	Contact Part No.		Housing P/N
724659-1 for 187 Series	170324	170330	172074 172075
	170325	170331	
	170326	170332	
724659-2 for 250 Series	170327	170333	172076
	170328	170334	
	170329	170335	
	170452	170453	172320
	170454	170455	
724659-5 for 187 Series	170324		179182 176448
	170325		179183
	175179		173974

187 Series &
250 Series




Fig. 1

Select correct combination of part number application from the above chart.




Fig. 2




Fig. 3

INTRODUCTION:

This tool has been designed to extract contacts from AMP Positive Lock Connector Housing.
Read this instruction sheet carefully before you start operation.

2. EXTRACTION PROCEDURE:

- (a) Insert tip ends of the tool into housing from the wire side of housing, until they reach the contact feeling lightly. At this moment, the tip ends must rest on the transition area of contact. Refer to Fig. 1 and Fig. 2.

- (b) With the tip ends resting on the transition of the contact, move up to release housing lance, so that the contact can be pulled out as you withdraw the tool with the contact. Refer to Fig. 3.

- (c) When the contact can not be pulled out, avoid pulling back forcibly. Repeat the procedure (a) and (b), and make sure that the housing lance is unlocked, then you can remove contact from housing.

3. REMARKS:

Do not use the tool for the purpose other than designated.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331