




$$A - A$$


PN 1355922-3
WITHOUT SHORTING BAR



PN 1355922-4
WITHOUT SHORTING BAR



SPACER IN END POSITION

[illegible]

Bemerkungen

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------|---|-------------------------------|---|---------------------|-----|--------------------------|--|------------|------|--------------------------|--|------------|------|--------------------------|
| 1 | INTERFACE DRAWING: 114-18454
Schnittstellenzeichnung: 114-18454 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | <table border="0"> <tr> <td>APPLICABLE TERMINAL PART NUMBERS:</td> <td>0-193367-1</td> <td>TIN</td> <td>0.22-0.35mm²</td> </tr> <tr> <td>Bestell.-Nr. passender Buchsenkontakte:</td> <td>0-193366-1</td> <td>TIN</td> <td>0.50-0.75mm²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0-193364-1</td> <td>GOLD</td> <td>0.22-0.35mm²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0-193365-1</td> <td>GOLD</td> <td>0.50-0.75mm²</td> </tr> </table> | APPLICABLE TERMINAL PART NUMBERS: | 0-193367-1 | TIN | 0.22-0.35mm ² | Bestell.-Nr. passender Buchsenkontakte: | 0-193366-1 | TIN | 0.50-0.75mm ² | | 0-193364-1 | GOLD | 0.22-0.35mm ² | | 0-193365-1 | GOLD | 0.50-0.75mm ² |
| APPLICABLE TERMINAL PART NUMBERS: | 0-193367-1 | TIN | 0.22-0.35mm ² | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestell.-Nr. passender Buchsenkontakte: | 0-193366-1 | TIN | 0.50-0.75mm ² | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0-193364-1 | GOLD | 0.22-0.35mm ² | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0-193365-1 | GOLD | 0.50-0.75mm ² | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | <table border="0"> <tr> <td>COMPATIBLE WIRE SPECIFICATIONS:</td> <td>WSK-M1L135-A1 A2 (SAE)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>WSK-M1L126-A1, A2 A3 (METRIC)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>WSB-M1L134-A1 (SAE)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>WSK-M1L124-A (METRIC)</td> </tr> </table> | COMPATIBLE WIRE SPECIFICATIONS: | WSK-M1L135-A1 A2 (SAE) | | WSK-M1L126-A1, A2 A3 (METRIC) | | WSB-M1L134-A1 (SAE) | | WSK-M1L124-A (METRIC) | | | | | | | | |
| COMPATIBLE WIRE SPECIFICATIONS: | WSK-M1L135-A1 A2 (SAE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | WSK-M1L126-A1, A2 A3 (METRIC) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | WSB-M1L134-A1 (SAE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | WSK-M1L124-A (METRIC) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | SPACER SHIPPED IN ITS PRE-ASSEMBLED
Spacer in Vorrast-Position montiert | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | <table border="0"> <tr> <td>PRODUCT REVISION</td> <td>LEVEL HOUSING</td> </tr> <tr> <td>Teile Revision</td> <td>Gehäuse</td> </tr> </table> | PRODUCT REVISION | LEVEL HOUSING | Teile Revision | Gehäuse | | | | | | | | | | | | |
| PRODUCT REVISION | LEVEL HOUSING | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teile Revision | Gehäuse | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | <table border="0"> <tr> <td>TYCO LOGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tyco Logo</td> <td></td> </tr> </table> | TYCO LOGO | | Tyco Logo | | | | | | | | | | | | | |
| TYCO LOGO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyco Logo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | <table border="0"> <tr> <td>Y = TOOL NUMBER (OPTIONAL), ZZ = CAVITY NUMBER</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Y = Werkzeug-Nr. (optional), ZZ = Zehnummer</td> <td></td> </tr> </table> | Y = TOOL NUMBER (OPTIONAL), ZZ = CAVITY NUMBER | | Y = Werkzeug-Nr. (optional), ZZ = Zehnummer | | | | | | | | | | | | | |
| Y = TOOL NUMBER (OPTIONAL), ZZ = CAVITY NUMBER | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y = Werkzeug-Nr. (optional), ZZ = Zehnummer | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | <table border="0"> <tr> <td>TERMINAL CAVITY IDENTIFICATION NUMBER</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kontakt-Kammerbezeichnung</td> <td></td> </tr> </table> | TERMINAL CAVITY IDENTIFICATION NUMBER | | Kontakt-Kammerbezeichnung | | | | | | | | | | | | | |
| TERMINAL CAVITY IDENTIFICATION NUMBER | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontakt-Kammerbezeichnung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | <table border="0"> <tr> <td>MATERIAL IDENTIFICATION</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Materialkennzeichnung</td> <td></td> </tr> </table> | MATERIAL IDENTIFICATION | | Materialkennzeichnung | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL IDENTIFICATION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materialkennzeichnung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | <table border="0"> <tr> <td>PACKAGING:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>77 PARTS PER TRAY</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 TRAY PER SHIPPING CONTAINER</td> <td></td> </tr> </table> | PACKAGING: | | 77 PARTS PER TRAY | | 8 TRAY PER SHIPPING CONTAINER | | | | | | | | | | | |
| PACKAGING: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 PARTS PER TRAY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 TRAY PER SHIPPING CONTAINER | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | <table border="0"> <tr> <td>SPACER DESIGN OPTIONAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spacergestaltung optional</td> <td></td> </tr> </table> | SPACER DESIGN OPTIONAL | | Spacergestaltung optional | | | | | | | | | | | | | |
| SPACER DESIGN OPTIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spacergestaltung optional | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NAME B. VAN SEBROECK B. VAN SEBROECK G. STEINRACH		 tyco Electronics AMP GmbH 64625 Bensheim (Germany)	
PRODUCT SPEC - APPLICATION SPEC - EIGHT - CUSTOMER DRAWING		NAME 1x6PDS. GET FEMALE CONNECTOR. WITH OR WITHOUT SHORTING BAR - SIZE CASE CODE DRAWING NO A 00779 C=135592 RESTRICTED TO - SCALE 5:1 SHEET 1 OF 1 REV F	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331